


6.19 HYLLPLAN MED PLASTBOTTEN

Hyllplanspaket art.nr. 46097 i bredd 600 mm och art.nr. 46098 i bredd 800 mm är ett tillbehör till diskbänkskåp bredd 600/800 mm med låda (kan ej användas tillsammans med invändig låda), monteras på plats, levereras löst. Notera! Tänk på att montera hyllplanet sist efter att rördragningen i diskbänkskåpet är klar.

Paketet består av:

- 1 st fast hyllplan bredd 600/800 mm djup 302 mm.
- 1 st plastbotten bredd 600/800 mm djup 302 mm.
- 4 st hyllbärare fast hylla UNO1 vit.




6.20 BOTTENSKYDD TILL DISKBÄNSKÅP

1. På diskbänkskåp med hel botten och hel rygg ska bottenskyddet i plast kompletteras med tätningssats som innehåller flexibla stötar. Som tillbehör finns även en genomföring för diskmaskinens anslutningar. Bottenskyddet levereras löst i skåpet. Monteras på plats efter hålltagningar genom att dra bort skyddsfilmerna på bottenskyddets bakre upphöjda del och nedviket i framkant. Var noga med att tejen fäster mot hela bakstycket och skåpsbotten. Tryck hårt längs hela kanten med ett hårt föremål, exempelvis handtagsänden på en skruvmejsel.

Notera! Vid hörndiskbänkskåp med hel botten ska bottenskyddets inre hörn mellan skärmen och skåpsidan tätas enligt bild som medföljer bottenskyddet.



2. Övriga diskbänkskåp är utformade med en 120 mm djup installationsöppning där botten är indragen och har ett bottenskydd i plast. Skåpen har inte någon rygg mot vägg för att underlätta skruvfästningar av rörklammer, ventiler och andra tillbehör till installationerna. Till denna typ av diskbänkskåp finns framtaket golvskydd, tätningssats och sargklämma. Dessa säljs som tillbehör.



6.20.1 TÄTNINGSSET VVS FÖR DISKBÄNSKÅP

Placera och montera Tollco Bänk-skåpsinsats på diskbänkskåpets botten. För Flexstosen ovanifrån och över röret eller slang som ska förseglas och därefter skruva enkelt och snabbt fast med skruvar (ingår i förpackningen). Inget behov av andra tätningsmedel. Korrekt installerad är produkterna vattentäta.

Paketet består av:

- | | |
|---|--|
| • 1 st art. nr. 30492
Genomförning Ø45-88 mm rör VVS | • 1 st 30493 Diskmaskinstos VVS Diaflex
med insats, hålltagning Ø86 mm. |
| • 2 st art. nr. 30494
Genomförning Ø17-27 mm rör VVS | • 12 st skruv |
| • 2 st Genomförning Ø8-18 mm rör VVS | • 1 st svart plugg |
| | • 2 st klisterbormmallar |

